

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1 mm
lastunmurtaja	WSS
Lastuava aine	KM
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä