


Garant**Teräsviivain, ruostumaton, Pituus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461770 100
GTIN	4045197949004
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta jousiterästä. Erittäin tarkka ja puhdas jakokuva, sileä pinta. Asteikon erittäin tarkka ja selkeä luettavuus. Yläosassa ½ mm -asteikko. Alareunassa 1 mm -asteikko.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Kalibrointi	F8
Pituus	100 mm
Standardi	EG I
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------