

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SG

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 6 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä