

**Garant****Rullamitta, mm/tuuma, Pituus: 3m**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	461910 3
GTIN	4045197949295
Tuoteluokka	41H

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

**Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

**Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

mm/tuuma-asteikko

## Tekninen kuvaus

nauhan pituus	3 m
Kotelon pituus	62 mm
Kotelon korkeus	59 mm
Kotelon leveys	26 mm
Nauhan leveys	13 mm

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Nauhamitta

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------