



Hylsyavain, kahva pitkä, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622201 10
GTIN	4045197949905
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

Standardi:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

Huomautus:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622202).

Tekninen kuvaus

Terän pituus	125 mm
Kokonaispituus	232 mm
Avainkoko	10 mm
Standardi	DIN 3125
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain