



Hylsyavain, kahva taipuisa, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622401 10
GTIN	4045197950154
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

Taipuisa varsi, vääntösuunta vain myötöpäivään, enintään 5 Nm. Terän pituus 150 mm, paitsi koko 10, jonka pituus on 175 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Kokonaispituus	289 mm
Terän pituus	175 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain