



Hylsyavain, kahva taipuisa, Avainkoko: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622401 5
GTIN	4045197950109
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

Taipuisa varsi, vääntösuunta vain myötöpäivään, enintään 5 Nm. Terän pituus 150 mm, paitsi koko 10, jonka pituus on 175 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	231 mm
Avainkoko	5 mm
Terän pituus	150 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain