


**Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 125 mm, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622711 10
GTIN	4045197950215
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu. Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Terän pituus	125 mm
Kokonaispituus	157 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain