

**Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 230 mm, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622731 10
GTIN	4045197950314
Tuoteluokka	62C

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu. Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

**Huomautus:**

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta T-vääntimellä on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622732).

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	10 mm
Terän pituus	230 mm
Kokonaispituus	262 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain