

HALDER**Kiinnitys alarakenteille, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370136 2
GTIN	4030618274209
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Kiinnityselementit, joissa vaihdettavat leuat.

Etu:

- Alasvetävät leuat kiinnitysleukojen vinon muotoilun ansiosta.
- Massiivinen rakenne tärinää vaimentavasta raudasta (GGG60).
- Sopii ihanteellisesti kappaleiden mukautukseen.
- Vähäiset häiriösärmät.
- Suurten työkappaleiden kiinnitys mahdollista koko tason alueelle.
- Sivuttaiset reiät pitkittäiskappaleiden kiinnitystä varten.

Toimituksen sisältö:

1 vaihtoleuat (uritettu/sileä).

Pituus: 200 mm

Leveys: 65 mm

Korkeus: 132 mm

Suurin kiristysmomentti: 50 Nm

Kiinnitysvoima: 20 kN

Tekninen kuvaus

Leveys	65 mm
Kiinnitysvoima	20 kN
Pituus	200 mm
Korkeus	132 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin