

**Garant****Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338460 3      |
| GTIN         | 4045197953100 |
| Tuoteluokka  | 31M           |

**Kuvaus****Malli:**

- Pitkä malli.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen etupäässä on pikavaihtokiinnitys.
- Jatkopalan takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää myös kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

**Etu:**

- Aikaa säästävä ja toistotarkka kierretapin vaihto pikavaihtoliittimen ansiosta.
- Lähes rajaton mahdollisuus liittää jatkokappaleita identtisen halkaisijan D<sub>3</sub> tai kiinnitysnelikulman K<sub>2</sub>ansiosta.

**Käyttö:**

Kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

**Sopii:**

Kiinnitys kierretapin pikavaihtoistukoihin tai kierretappi-ER-kiristysholkkeihin nelikannalla.

**Tekninen kuvaus**

|   |              |
|---|--------------|
| kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376 | M6           |
| kierevarren Ø:lle $d_2$                   | 4,5 mm       |
| Jatkokappale $L_3$                        | 145 mm       |
| Jatkokappale $K_2$                        | 9 mm         |
| Jatkokappale $L_2$                        | 45 mm        |
| Jatkokappaleen Ø $D_3$                    | 12 mm        |
| kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 371     | M4           |
| Jatkokappaleen Ø $D_4$                    | 12 mm        |
| Tuotetyyppi                               | Jatkokappale |