

**Garant****Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338460 2
GTIN	4045197953094
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Pitkä malli.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen etupäässä on pikavaihtokiinnitys.
- Jatkopalan takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää myös kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

**Etu:**

- Aikaa säästävä ja toistotarkka kierretapin vaihto pikavaihtoliittimen ansiosta.
- Lähes rajaton mahdollisuus liittää jatkokappaleita identtisen halkaisijan D<sub>3</sub> tai kiinnitysnelikulman K<sub>2</sub> ansiosta.

**Käyttö:**

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

**Sopii:**

Kiinnitys kierretapin pikavaihtoistukoihin tai kierretappi-ER-kiristysholkkeihin nelikannalla.

**Tekninen kuvaus**

kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
Jatkokappaleen Ø $D_3$	12 mm
Jatkokappaleen Ø $D_4$	12 mm
Jatkokappale $L_3$	145 mm
Jatkokappale $L_2$	45 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 371	M3
Jatkokappale $K_2$	9 mm
kierrevarren Ø:lle $d_2$	3,5 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale