

Garant**Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338460 6
GTIN	4045197953131
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Pitkä malli.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen etupäässä on pikavaihtokiinnitys.
- Jatkopalan takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää myös kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Etu:

- Aikaa säästävä ja toistotarkka kierretapin vaihto pikavaihtoliittimen ansiosta.
- Lähes rajaton mahdollisuus liittää jatkokappaleita identtisen halkaisijan D₃ tai kiinnitysnelikulman K₂ ansiosta.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Sopii:

Kiinnitys kierretapin pikavaihtoistukoihin tai kierretappi-ER-kiristysholkkeihin nelikannalla.

Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen Ø D ₄	16 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 374/376	M11
Jatkokappale L ₂	45 mm
kierrevarren Ø:lle d ₂	8 mm
Jatkokappale K ₂	9 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 371	M8
Jatkokappale L ₃	145 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	12 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale