

Garant**Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338460 12
GTIN	4045197953193
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Pitkä malli.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen etupäässä on pikavaihtokiinnitys.
- Jatkopalan takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää myös kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Etu:

- Aikaa säästävä ja toistotarkka kierretapin vaihto pikavaihtoliittimen ansiosta.
- Lähes rajaton mahdollisuus liittää jatkokappaleita identtisen halkaisijan D₃ tai kiinnitysnelikulman K₂ansiosta.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Sopii:

Kiinnitys kierretapin pikavaihtoistukoihin tai kierretappi-ER-kiristysholkkeihin nelikannalla.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L ₃	149 mm
Jatkokappale L ₂	49 mm
Jatkokappaleen Ø D ₄	26 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	18 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 374/376	M20
kierevarren Ø:lle d ₂	16 mm
Jatkokappale K ₂	14,5 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale