

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113005 11
GTIN	4045197952721
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 30,5 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 47 mm

Kokonaispituus L: 95 mm

varren Ø  $D_s$ : 11 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø $D_c$	11 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	47 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø $D_s$	11 mm
Standardi	DIN 1897

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	30,5 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora