



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 4,4
GTIN	4045197952134
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 17,4 mm

Lastu-urien pituus L_c : 24 mm

Kokonaispituus L: 58 mm

varren Ø D_s : 4,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	24 mm
Kokonaispituus L	58 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	17,4 mm
varren Ø D_s	4,4 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D _c	4,4 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora