



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,2 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,2
GTIN	4045197952318
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyöry:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry L_2 : 21,7 mm

Lastu-urien pituus L_c : 31 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s : 6,2 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	6,2 mm
Lastu-urien pituus L_c	31 mm
varren Ø D_s	6,2 mm
Kokonaispituus L	70 mm
suositeltu suurin porausvyöry L_2	21,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora