



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 14,5 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113005 14,5 |
| GTIN | 4045197952813 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 34,25 mm

Lastu-urien pituus L_c : 56 mm

Kokonaispituus L: 111 mm

varren Ø D_s : 14,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,16 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus L_c | 56 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 14,5 mm |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 34,25 mm |
| varren Ø D_s | 14,5 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kokonaispituus L | 111 mm |
| Standardi | DIN 1897 |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Sarja | HOLEX CleverDrill |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |