



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 19 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 19
GTIN	4045197952905
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 35,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 64 mm

Kokonaispituus L: 127 mm

varren Ø D_s : 19 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	35,5 mm
Nimellis-Ø D_c	19 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	127 mm
Lastu-urien pituus L_c	64 mm

varren Ø D _s	19 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora