



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,7 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 2,7
GTIN	4045197951960
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L<sub>2</sub>: 11,95 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 16 mm

Kokonaispituus L: 46 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	11,95 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø D <sub>s</sub>	2,7 mm
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	2,7 mm
Kokonaispituus L	46 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora