



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 3,6
GTIN	4045197952059
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 14,6 mm

Lastu-urien pituus L_c: 20 mm

Kokonaispituus L: 52 mm

varren Ø D_s: 3,6 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	14,6 mm
Kokonaispituus L	52 mm
Lastu-urien pituus L _c	20 mm
Nimellis-Ø D _c	3,6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,

Standardi	DIN 1897
varren $\varnothing D_s$	3,6 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora