



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10,2 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 10,2
GTIN	4045197952707
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyöry:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry  $L_2$ : 27,7 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 43 mm

Kokonaispituus L: 89 mm

varren Ø  $D_s$ : 10,2 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	43 mm
Nimellis-Ø $D_c$	10,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

Kokonaispituus L	89 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	27,7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10,2 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora