



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 11,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaure.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 29,3 mm

Lastu-urien pituus L_c : 47 mm

Kokonaispituus L: 95 mm

varren Ø D_s : 11,8 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	29,3 mm
Standardi	DIN 1897
varren Ø D_s	11,8 mm
Kokonaispituus L	95 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	11,8 mm
Lastu-urien pituus L _c	47 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora