



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,4
GTIN	4045197952332
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L₂: 21,4 mm

Lastu-urien pituus L_c: 31 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	70 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	6,4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	31 mm
varren Ø D _s	6,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	21,4 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora