



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,3 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 7,3
GTIN	4045197952424
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 23,05 mm

Lastu-urien pituus L_c: 34 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

varren Ø D_s: 7,3 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	74 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
varren Ø D _s	7,3 mm
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	23,05 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,

Lastu-urien pituus L_c	34 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	7,3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora