



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 10,5
GTIN	4045197952714
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 27,3 mm

Lastu-urien pituus L_c : 43 mm

Kokonaispituus L: 89 mm

varren Ø D_s : 10,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D_c	10,5 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	27,3 mm
Kokonaispituus L	89 mm

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	43 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
varren $\varnothing D_s$	10,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora