



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 16
GTIN	4045197952844
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 34 mm

Lastu-urien pituus L_c: 58 mm

Kokonaispituus L: 115 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D _c	16 mm
varren Ø D _s	16 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	34 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	58 mm

Kokonaispituus L	115 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora