



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,3 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 8,3
GTIN	4045197952523
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 24,6 mm

Lastu-urien pituus L_c : 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø D_s : 8,3 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	79 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	24,6 mm
Nimellis-Ø D_c	8,3 mm

varren $\varnothing D_s$	8,3 mm
Standardi	DIN 1897
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	37 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora