



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,2 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 2,2
GTIN	4045197951915
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 9,7 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 13 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø  $D_s$ : 2,2 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø $D_c$	2,2 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	9,7 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Lastu-urien pituus $L_c$	13 mm
varren Ø $D_s$	2,2 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	40 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora