



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,7 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113005 5,7 |
| GTIN | 4045197952264 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyöry:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry L_2 : 19,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 5,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|--------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Kokonaispituus L | 66 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 5,7 mm |
| varren Ø D_s | 5,7 mm |
| Lastu-urien pituus L_c | 28 mm |

| | |
|---|-------------------|
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 19,5 mm |
| Standardi | DIN 1897 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,08 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Sarja | HOLEX CleverDrill |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |