



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 16,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 16,5
GTIN	4045197952851
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 35,25 mm

Lastu-urien pituus L_c : 60 mm

Kokonaispituus L: 119 mm

varren Ø D_s : 16,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	119 mm
Lastu-urien pituus L_c	60 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	16,5 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Standardi	DIN 1897

Nimellis-Ø D _c	16,5 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	35,25 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora