



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 9,4 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 9,4
GTIN	4045197952639
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 25,9 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 40 mm

Kokonaispituus L: 84 mm

varren Ø  $D_s$ : 9,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	84 mm
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	25,9 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	40 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	9,4 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	9,4 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora