



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,8 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5,8
GTIN	4045197952271
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L<sub>2</sub>: 19,3 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 5,8 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	28 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5,8 mm
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	19,3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Kokonaispituus L	66 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	5,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora