



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,6 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113005 7,6 |
| GTIN | 4045197952455 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys L_2 : 25,6 mm

Lastu-urien pituus L_c : 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø D_s : 7,6 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 37 mm |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,08 mm/kierr, |
| varren Ø D_s | 7,6 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 79 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Standardi | DIN 1897 |
| Nimellis-Ø D _c | 7,6 mm |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 25,6 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Sarja | HOLEX CleverDrill |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |