



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 4
GTIN	4045197952097
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 16 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 22 mm

Kokonaispituus L: 55 mm

varren Ø  $D_s$ : 4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	22 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø $D_s$	4 mm
Terien lkm Z	2

Kokonaispituus L	55 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	16 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora