



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,9 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5,9
GTIN	4045197952288
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 19,15 mm

Lastu-urien pituus L_c : 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 5,9 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	28 mm
Standardi	DIN 1897
varren Ø D_s	5,9 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	5,9 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,

suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	19,15 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora