



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,7 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 7,7
GTIN	4045197952462
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys  $L_2$ : 25,45 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø  $D_s$ : 7,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	37 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø $D_c$	7,7 mm
Terien lkm Z	2

varren $\varnothing D_s$	7,7 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	25,45 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora