



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5
GTIN	4045197952196
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys L_2 : 18,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 26 mm

Kokonaispituus L: 62 mm

varren Ø D_s : 5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
varren Ø D_s	5 mm
Kokonaispituus L	62 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

suositeltu suurin poraussyvyys L_2	18,5 mm
Standardi	DIN 1897
Lastu-urien pituus L_c	26 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora