



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,8
GTIN	4045197952370
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 23,8 mm

Lastu-urien pituus L_c : 34 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

varren Ø D_s : 6,8 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	23,8 mm
Standardi	DIN 1897
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
varren Ø D_s	6,8 mm
Nimellis-Ø D_c	6,8 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	74 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	34 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora