



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6
GTIN	4045197952295
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyöry:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry L_2 : 19 mm

Lastu-urien pituus L_c : 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyöry L_2	19 mm
Nimellis-Ø D_c	6 mm
Standardi	DIN 1897
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
varren Ø D_s	6 mm

Lastu-urien pituus L_c	28 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Toleranssi, nimellis- \emptyset	h8
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora