



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5,1
GTIN	4045197952202
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaure.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 18,4 mm

Lastu-urien pituus L_c : 26 mm

Kokonaispituus L: 62 mm

varren Ø D_s : 5,1 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	18,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	5,1 mm
Terien lkm Z	2

varren $\varnothing D_s$	5,1 mm
Kokonaispituus L	62 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	26 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora