



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,9 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,9
GTIN	4045197952387
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 23,65 mm

Lastu-urien pituus L_c : 34 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

varren Ø D_s : 6,9 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	23,65 mm
varren Ø D_s	6,9 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	6,9 mm

Lastu-urien pituus L_c	34 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora