



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 13,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 13,8
GTIN	4045197952790
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 33,3 mm

Lastu-urien pituus L_c : 54 mm

Kokonaispituus L: 107 mm

varren Ø D_s : 13,8 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	13,8 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	33,3 mm
Lastu-urien pituus L_c	54 mm

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Kokonaispituus L	107 mm
Nimellis-Ø D _c	13,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora