

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,3 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113005 3,3
GTIN	4045197952028
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 13,05 mm

Lastu-urien pituus L_c: 18 mm

Kokonaispituus L: 49 mm

varren Ø D_s: 3,3 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	3,3 mm
Nimellis-Ø D _c	3,3 mm
Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	49 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	13,05 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	18 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora