



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,1 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,1
GTIN	4045197952301
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys  $L_2$ : 21,85 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 31 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø  $D_s$ : 6,1 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
varren Ø $D_s$	6,1 mm
Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	31 mm
Nimellis-Ø $D_c$	6,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	21,85 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora