



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 18,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 36,25 mm

Lastu-urien pituus L_c : 64 mm

Kokonaispituus L: 127 mm

varren Ø D_s : 18,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
varren Ø D_s	18,5 mm
Kokonaispituus L	127 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
Lastu-urien pituus L_c	64 mm

Nimellis- \varnothing D _c	18,5 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	36,25 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora