



Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 100
GTIN	4008158008240
Tuoteluokka	83J

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Puristuspinnassa on muovisuojus.

Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Standardi:

DIN 5117

Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	15×5 mm
Ulottuma	50 mm

Leukaväli	100 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 23 mm	860115 23
Vario-puristusleukapari	862950