

HOLEX**Korkeuspiirtojalka, vaakatasossa säädettävä piirtokärki, Piirtokorkeus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	443720 600
GTIN	4045197953476
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Vakaa jalusta, jossa on läpätty tukipinta. Siirrettävä mittakisko, luuppi ja lukitusruuvi. Mitta-asteikko 0,02 mm. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Piirtokärki on **kovametallia ja vaakasuoraan säädettävissä 140 mm** (esim. vaikeapääsyisiä paikkoja varten). Piirtokärjen ohut muotoilu ohuiden urien repäisyyn. Ergonominen muoto estää piirtokärjen ja käden yhteentörmäyksen.

Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - pituus	190 mm
Nonius	1/50 mm
Jalustan mitat - leveys	120 mm
Kalibrointi	E1
virheraja	0,06 mm

Mittauspylvään poikkipinta	35×12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Stalueen 140 mm	443730 140
---	------------