

Garant
APMT 060202 FR, HU7810, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 0,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060202 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu		