

Garant**Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka, BT 40, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Käyttö:

- Kalibroituja kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
- Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D₁: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 93 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	93 mm
Sisä-Ø D ₁	31 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka